



Rohrabschneider TubiX®, mit Schnellverstellung, für Ø bis: 76mm



Bestelldaten

Bestellnummer	818380 76
GTIN	4003773088127
Artikelklasse	86A

Beschreibung

Ausführung:

Leichtes und langlebiges Metallgehäuse aus Magnesium, mit nadelgelagerten Führungsrollen und Schneidrad. Handentgrater im Körper versenkbar. Ersatz-Schneidrädchen inklusive.

Vorteil:

Selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr durch **QuickLock-Schnellverstellung**.

- **Schnelles und präzises Positionieren des Schneirades an unterschiedlichen Rohrdurchmessern.**

Verwendung:

Universell zum Trennen von **Kupfer-, Alu- und dünnwandigen INOX-Rohren** (bis 2 mm Wandstärke).

Ersatzteil:

Ersatzschneidrad mit Nadellagerung und Schnellwechselachse siehe Nr. 818385.

Technische Beschreibung

Schneidrädchen Bohrung	7,8 mm
Schneidrädchen-Ø	20 mm
Schneidrädchen Breite	6,2 mm
für Rohr-Außen-Ø	6 - 76 mm
Herstellerbezeichnung	TubiX
Gewicht	865 g
Länge	260 mm

Breite	100 mm
Höhe	42 mm
Produktart	Rohrabschneider

Zubehör

Ersatz-Schneidrädchen Typ 1	818385 1
-----------------------------	----------