

KERN**Zählwaage, Typ CIB, maximaler Wägebereich: 6kg**

Bestelldaten

Bestellnummer	479541 6
GTIN	4045761214897
Artikelklasse	47D

Beschreibung

Ausführung:

- **Genaue Zählwaage mit automatischer Referenzoptimierung (verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts).**
- **Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar mit akustischem Signal.**
- **Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht.**
- **Referenzstückzahlen oder Referenzgewicht wählbar.**
- **Netz- und Akkubetrieb möglich.**
- **Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).**
- **Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.**

Checkweighing-Display: Akustische oder optische Rückmeldung, wenn Wiegungen außerhalb eines vorab festgelegten Grenzwertes liegen.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V/50 Hz, Akku, Arbeitsschutzhaube.

Technische Beschreibung

Stückgewicht minimal	2 g
Reproduzierbarkeit	0,5 g
Energieversorgung	Akkubetrieben

Energieversorgung	Netzbetrieben
maximaler Wägebereich	6 kg
Tiefe	330 mm
Breite	350 mm
Nennspannung	240 V
Linearität	±1 g
Nettogewicht	3,6 kg
Abmessung Wägeplatte	315×215 mm
Ablesung	0,5 g
Höhe	120 mm
Einschwingzeit	2 s
Kalibrierung	K2
Produktart	Zählwaage

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50	027710 50
Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50 kg	027700 50