

HEDI**Kabeltrommel Vollkunststoff, Typ: 50N****Bestelldaten**

Bestellnummer	081103 50N
GTIN	4003644024186
Artikelklasse	08B

Beschreibung**Ausführung:**

Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität "Made in Germany" und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Kabeltrommel **Generation 7**. Enorm stabil, standfest und sicher. Mit Wandmontage, Kabelhalterung- und führung und Drehgriff. Entspricht zusätzlich der DGUV I 203#006 (ehemals BGI 608).

- **Trittfläche auf der Rückseite für zusätzliche Stabilisierung**
- **integrierte Steckerdichtlippe**

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

IP-Schutzart: IP 44

schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Nennleistung abgerollt: 3500 (16A) W

Kabelklasse: H05RR-F

Kabelaufbau: 3G1,5

Material Kabel: Gummi

Kabellänge: 50 m

Anzahl Steckdosen: 3

Technische Beschreibung

Kabelklasse	H05RR-F
IP-Schutzart	IP 44
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Nennspannung	250 V
Anzahl Steckdosen	3
Kabelaufbau	3G1,5
Kabellänge	50 m
Nennleistung abgerollt	3500 (16A) W
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Diagnosesystem vorhanden	ja
Material Kabel	Gummi
Produktart	Kabeltrommel