

HEDI

Kabeltrommel Vollkunststoff, Typ: 25N



Bestelldaten

Bestellnummer	081103 25N
GTIN	4003644024179
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität "Made in Germany" und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstopschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Kompakte und hochwertige HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommeln mit einem Trommeldurchmesser von 250 mm, Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.

- **7-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.**
- **Abnehmbare Kabelhalterung und -führung für optimale Kabellenkung.**
- **Einfache Wandmontage möglich.**

Für den ständigen Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Technische Beschreibung

IP-Schutzart	IP 44
--------------	-------

Anzahl Steckdosen	3
Kabelaufbau	3G1,5
Nennleistung abgerollt	3500 (16 A) W
Material Kabel	Neopren-Gummi
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Nennspannung	250 V
Energieversorgung	Netzbetrieben
Diagnosesystem vorhanden	ja
Kabelklasse	H07RN-F
Kabellänge	25 m
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Produktart	Kabeltrommel