

# HEDI

## Kabeltrommel Vollkunststoff, Typ: 40N



### Bestelldaten

Bestellnummer	081103 40N
GTIN	4003644024162
Artikelklasse	08B

### Beschreibung

#### Ausführung:

HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität "Made in Germany" und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Kompakte und hochwertige HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommeln mit einem Trommeldurchmesser von 250 mm, Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.

- **7-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.**
- **Abnehmbare Kabelhalterung und -führung für optimale Kabellenkung.**
- **Einfache Wandmontage möglich.**

Für den ständigen Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.

#### Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing > 1$  mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

### Technische Beschreibung

IP-Schutzart	IP 44
--------------	-------

Kabelaufbau	3G1,5
Kabellänge	40 m
Nennspannung	250 V
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Diagnosesystem vorhanden	ja
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Nennleistung abgerollt	3500 (16 A) W
Anzahl Steckdosen	3
Kabelklasse	H07RN-F
Material Kabel	Neopren-Gummi
Produktart	Kabeltrommel