

HEDI

Kabeltrommel Vollkunststoff für F, B, PL, CZ, Typ: 25N



Bestelldaten

Bestellnummer	081104 25N
GTIN	4003644024131
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität "Made in Germany" und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Kompakte und hochwertige HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommeln mit einem Trommeldurchmesser von 250 mm, Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.

- **7-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.**
- **Abnehmbare Kabelhalterung und -führung für optimale Kabellenkung.**
- **Einfache Wandmontage möglich.**

Für den ständigen Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Technische Beschreibung

Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
-------------------	------------

IP-Schutzart	IP 44
Kabelaufbau	3G1,5
Kabelklasse	H07RN-F
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Anzahl Steckdosen	3
Nennleistung abgerollt	3500 (16 A) W
Netzspannung	240 V
Kabellänge	25 m
Diagnosesystem vorhanden	ja
Material Kabel	Neopren-Gummi
Produktart	Kabeltrommel