

# HEDI

## Kabeltrommel Vollkunststoff für F, B, PL, CZ, Typ: 50N



### Bestelldaten

Bestellnummer	081104 50N
GTIN	4003644024117
Artikelklasse	08B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität "Made in Germany" und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Kabeltrommel **Generation 7**. Enorm stabil, standfest und sicher. Mit Wandmontage, Kabelhalterung- und führung und Drehgriff. Entspricht zusätzlich der DGUV I 203#006 (ehemals BGI 608).

- **Tritfläche auf der Rückseite für zusätzliche Stabilisierung**
- **integrierte Steckerdichtlippe**

#### Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing > 1$  mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

IP-Schutzart: IP 44

schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Nennleistung abgerollt: 3500 (16A) W

Kabelklasse: H07RN-F

Kabelaufbau: H05RR-F

Material Kabel: Gummi

Kabellänge: 50 m

Anzahl Steckdosen: 3

## Technische Beschreibung

Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Nennleistung abgerollt	3500 (16A) W
Kabelklasse	H07RN-F
Kabellänge	50 m
Anzahl Steckdosen	3
IP-Schutzart	IP 44
Nennspannung	250 V
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Kabelaufbau	3G1,5
Material Kabel	Gummi
Diagnosesystem vorhanden	ja
Produktart	Kabeltrommel