

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 20×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 900/7**Bestelldaten**

Bestellnummer	931005 900/7
GTIN	4062406769284
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 24×28G, mit Schubladen 20×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Technische Beschreibung

Anzahl Tür	0
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutzbreite	500 mm

Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×24
Höhe	900 mm
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Nutzhöhe	800 mm
Gewicht	118 kg
Anzahl Schubladen	7
Breite	600 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24
Nutzhöhe für Schubladen	800 mm
Tiefe	700 mm
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20×24G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 900 mm	931035 900
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931043 100
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931043 150
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931043 200
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931043 75
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21