

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HU7315-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260050 HU7315-1
GTIN	4062406769819
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CCMT 060202 HU7315-1 Sorte: HU7315-1  
Spanbrecher: AF  
Toleranz: G  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 600 m/min

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 060202
Sorte	HU7315-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AF
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub $f$	0,03 - 0,1 mm/U

Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	N
Beschichtung	unbeschichtet
Toleranz	G
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 600 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen