

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HU7315-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260351 HU7315-1
GTIN	4062406769840
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DCMT 070202 HU7315-1 Sorte: HU7315-1
Spanbrecher: AF
Toleranz: G
Schnitttiefe a_p : 0,05 - 0,6 mm
Vorschub f : 0,03 - 0,1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 600 m/min

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 070202
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 600 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Toleranz	G

Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,6 mm
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Schneidstoff	HM
Beschichtung	unbeschichtet
Sorte	HU7315-1
Hauptanwendung	N
Spanbrecher	AF
Eckenradius	0,2 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen