

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7315-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260356 HB7315-1
GTIN	4062406769871
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DCMT 11T302 HB7315-1 Sorte: HB7315-1
Spanbrecher: AF
Toleranz: G
Schnitttiefe a_p : 0,05 - 0,6 mm
Vorschub f : 0,03 - 0,1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 600 m/min

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 11T302
Sorte	HB7315-1
Hauptanwendung	N
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,6 mm

Spanbrecher	AF
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 600 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen