

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7315-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260361 HB7315-1
GTIN	4062406769970
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T308 HB7315-1 Sorte: HB7315-1

Spanbrecher: AF

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,05 - 0,6 mmVorschub f : 0,03 - 0,1 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 600 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	kontinuierlich
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Spanbrecher	AF

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 11T308
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,6 mm
Toleranz	G
Sorte	HB7315-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 600 m/min
Hauptanwendung	N
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen