

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7315-1

Bestelldaten

Bestellnummer	260353 HB7315-1
GTIN	4062406769956
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 070204 HB7315-1 Sorte: HB7315-1
 Spanbrecher: AF
 Toleranz: G
 Schnitttiefe a_p : 0,05 - 0,6 mm
 Vorschub f : 0,03 - 0,1 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 600 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	N
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 600 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 070204
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,6 mm
Sorte	HB7315-1
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	AF
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen