

JEPSON POWER

Akku-Metall-Handkreissäge, Typ: 8203E**Bestelldaten**

Bestellnummer	078235 8203E
GTIN	4260052468050
Artikelklasse	07E

Beschreibung**Ausführung:**

Leistungsstarke Metall-Kreissägen für gratarmes und sicheres Sägen von Profilen und Rohren aus Stahl, NE-Metallen, Blechen, Metallplatten und Sandwichpaneelen **ohne Funkenbildung**.

- **Kein Einsatz von Kühlschmierstoffen nötig.**
- **Keine Nachbearbeitung notwendig.**
- **Sekundenschneller Schnitt.**

Akku-Metall-Handkreissäge Hand DRY Cutter 8203E.

- **Ideal für das Sägen von Stahl, Stahlblechen, Sandwichpaneelen, Metallplatten, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Metallen, Verbundstoffen bis zu einer Dicke von 6 mm.**
- **Spanauffangbehälter für sauberes Arbeiten.**
- **Ausgestattet mit einem Ø 203/48Z hartmetallbestücktem Sägeblatt "LBS schockresistent" für höchste Standzeit und Qualität.**

Lieferumfang:

Inklusive 2 Hochleistungsakkus 18V LiHD 5,5A, Sägeblatt, Ladegerät und Koffer.

Hinweis:

Kompatibel mit dem Cordless Alliance System (CAS), ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken. Passende Sägeblätter finden Sie unter Nr. 078243.

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe 90°	67 mm
maximale Drehzahl	3500 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø	203 mm
maximale Schnitttiefe 45°	42 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Herstellerbezeichnung	8203E
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
Gewicht ohne Akku	5,4 kg
Akkukapazität	5,5 Ah
Akkuspannung	18 V
Produktart	Säge