

JEPSON POWER
Drytech® Kreissägeblatt Ø 203 mm, Anzahl Zähne: 54

Bestelldaten

Bestellnummer	078243 54
GTIN	4260052468104
Artikelklasse	07E

Beschreibung
Ausführung:

Optimal zum Sägen von Metallgittern und Rosten, Trapezblechen, Profilen, Kabelkanälen, Rolladenrohren, etc. Mit 1.0 bis 1.7 mm sind die LBS-Sägeblätter wesentlich dünner als herkömmliche Sägeblätter. Sie sind dadurch materialsparend, effizienter und schneller. Energiesparend und somit mehr Akkuleistung. Schnittgeschwindigkeit max. 4000 U/min.

Technische Beschreibung

Werkstoffeignung	INOX
Schnittbreite B	1,7 mm
Anzahl Zähne	54
Bohrungs-Ø	25,4 mm
Blatt-Ø D	203 mm
Produktart	Kreissägeblatt

