

JEPSON POWER

Drytech® Kreissägeblatt Ø 203 mm, Anzahl Zähne: 48**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 078243 48 |
| GTIN | 4260052466780 |
| Artikelklasse | 07E |

Beschreibung**Ausführung:**

Optimal zum Sägen von Metallgittern und Rosten, Trapezblechen, Profilen, Kabelkanälen, Rolladenrohren, etc. Mit 1.0 bis 1.7 mm sind die LBS-Sägeblätter wesentlich dünner als herkömmliche Sägeblätter. Sie sind dadurch materialsparend, effizienter und schneller. Energiesparend und somit mehr Akkuleistung. Schnittgeschwindigkeit max. 3800 U/min.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------|----------------|
| Blatt-Ø D | 203 mm |
| Anzahl Zähne | 48 |
| Werkstoffeignung | Steel |
| Schnittbreite B | 1,2 mm |
| Bohrungs-Ø | 25,4 mm |
| Produktart | Kreissägeblatt |

