

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160402, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HU7315-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261370 HU7315-1
GTIN	4062406770044
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VCMT 160402 HU7315-1 Sorte: HU7315-1

Spanbrecher: AF

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,05 - 1,5 mmVorschub f : 0,03 - 0,25 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 600 m/min**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	N
Eckenradius	0,2 mm
Toleranz	G
Beschichtung	unbeschichtet
Schnitttiefe a_p	0,05 - 1,5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Sorte	HU7315-1
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 600 m/min
Spanbrecher	AF
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 160402
Vorschub f	0,03 - 0,25 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen