

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7315-1

Bestelldaten

Bestellnummer	261372 HB7315-1
GTIN	4062406770075
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VC.T 160404 HB7315-1 Sorte: HB7315-1

Spanbrecher: AF

Toleranz: G

 Schnitttiefe a_p : 0,05 - 1,5 mm

 Vorschub f : 0,03 - 0,25 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 600 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,03 - 0,25 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Toleranz	G
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 160404

Spanbrecher	AF
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	HB7315-1
Schnitttiefe a_p	0,05 - 1,5 mm
Hauptanwendung	N
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 600 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen