

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7315-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261366 HB7315-1
GTIN	4062406770068
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VC.T 110304 HB7315-1 Sorte: HB7315-1

Spanbrecher: AF

Toleranz: G

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmVorschub  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 600 m/min**Technische Beschreibung**

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub $f$	0,03 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 600 m/min
Spanbrecher	AF

ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 110304
Sorte	HB7315-1
Schneidstoff	HM
Toleranz	G
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	N
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen