

**Garant**
**Abstechschwert, neutral, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 32/3mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273781 32/3
GTIN	4062406777036
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**
**Verwendung:**

In Verbindung mit Abstechplatten Nr. 273656 – 273749.

**Passend für:**

Halter Nr. 273984 – 273994 oder 319132 – 319133 (VDI-Halter).

**Achtung:**

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

**Hinweis:**

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

**Technische Beschreibung**

Schwerthöhe h <sub>5</sub>	32 mm
Stechbreite w	3 mm
für maximalen Werkstück-Ø	110 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Systemschlüssel	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert

