

**Garant**
**Abstechschwert, neutral, Schwerthöhe h<sub>5</sub> / Stechbreite w: 32/5mm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273781 32/5   |
| GTIN          | 4062406770365 |
| Artikelklasse | 21W           |

**Beschreibung**
**Verwendung:**

In Verbindung mit Abstechplatten Nr. 273656 – 273749.

**Passend für:**

Halter Nr. 273984 – 273994 oder 319132 – 319133 (VDI-Halter).

**Achtung:**

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

**Hinweis:**

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

**Technische Beschreibung**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Stechbreite w              | 5 mm         |
| für maximalen Werkstück-Ø  | 110 mm       |
| Schwerthöhe h <sub>5</sub> | 32 mm        |
| Gesamtlänge L              | 150 mm       |
| Einsatzart                 | neutral      |
| Innenkühlung               | nein         |
| Systemschlüssel            | ja           |
| axiales Stechen möglich    | nein         |
| Produktart                 | Stechschwert |

