

Garant
Abstechschwert, neutral, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 32/2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273781 32/2
GTIN	4062406770334
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Verwendung:

In Verbindung mit Abstechplatten Nr. 273656 – 273749.

Passend für:

Halter Nr. 273984 – 273994 oder 319132 – 319133 (VDI-Halter).

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

Technische Beschreibung

Schwerthöhe h ₅	32 mm
für maximalen Werkstück-Ø	60 mm
Stechbreite w	2 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Systemschlüssel	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert

