



Schraubendreher-Einsatz für Torx®, TiN beschichtet, 1/4 Zoll kurz, Torx®-Profil: TX40



Bestelldaten

Bestellnummer	631833 TX40
GTIN	4000896037100
Artikelklasse	630

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

TiN-beschichtete Klingen für extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit. Mit optimierten Korrosionsschutz.

Verwendung:

Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, wie z.B. bei Serienverschraubungen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, TiN-beschichtet.

Technische Beschreibung

Torx®-Profil	TX40
Ø antriebseitig	12 mm
Profilmaß A	6,6 mm
Länge	28 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	TiN
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz