

**Garant****Hartmetall-Betonbohrer, Bohrer-Ø: 3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	786070 3
GTIN	4062406770389
Artikelklasse	71C

**Beschreibung****Ausführung:**

Bohrer mit zäharten Hartmetallplatten bestückt und bei hoher Temperatur gelötet. Asymmetrische Nutenform für guten Bohrmehltransport.

**Schlag- und Drehbohrer** mit kräftiger Hartmetall-Schneidplatte.

**Verwendung:**

Vorwiegend zum **Bohren von Dübellöchern mit Schlagbohrmaschinen** in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.

Auch zum Drehbohren in Hart- und Weichholz, Kunststoffen, Acryl und Keramik.

Durch Schneidenkorrektur auch zum Bohren von gehärtetem Stahl geeignet.

**Technische Beschreibung**

Spirallänge	30 mm
Schaft-Ø	3 mm
ganze Länge	60 mm
Bohrer-Ø	3 mm
Schneidstoff	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	Zylinderschaft
Produktart	Steinbohrer

