

**Garant**
**Hartmetall-Betonbohrer-Satz, Anzahl Bohrer: 5**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	786078 5
GTIN	4062406773489
Artikelklasse	71C

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Bohrer mit zäharten Hartmetallplatten bestückt und bei hoher Temperatur gelötet. Asymmetrische Nutenform für guten Bohrmehltransport.

**Schlag- und Drehbohrer** mit kräftiger Hartmetall-Schneidplatte.

**Verwendung:**

Vorwiegend zum **Bohren von Dübellöchern mit Schlagbohrmaschinen** in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.

Auch zum Drehbohren in Hart- und Weichholz, Kunststoffen, Acryl und Keramik.

Durch Schneidenkorrektur auch zum Bohren von gehärtetem Stahl geeignet.

**Inhalt:**

Bohrer Nr. 786070: je 1 St. Gr. 4; 5; 6; 8; 10

**Technische Beschreibung**

Anzahl Bohrer	5
Schneidstoff	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468

Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	Zylinderschaft
Produktart	Steinbohrer

---

## Zubehör

Hartmetall-Betonbohrer Bohrer-Ø 4 mm	786070 4
Hartmetall-Betonbohrer Bohrer-Ø 5 mm	786070 5
Hartmetall-Betonbohrer Bohrer-Ø 6 mm	786070 6
Hartmetall-Betonbohrer Bohrer-Ø 8 mm	786070 8
Hartmetall-Betonbohrer Bohrer-Ø 10 mm	786070 10