

Garant
**GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend, 15×D,
System / Schaft-Ø: QC/20**

Bestelldaten

Bestellnummer	264898 QC/20
GTIN	4062406770204
Artikelklasse	29E

Beschreibung
Ausführung:

Schaft hartmetallverstärkt.

Lieferumfang:

Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

Hinweis:

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Schaft-}\varnothing + H + \text{Mittenversatz } L_3 \text{ Schneidkopf.}$

Komfortable Bohrstangenorientierung mittels Rüstkopf Nr. 265001.

Innenkühlung: ja

System: QC

Gesamtlänge L: 340 mm

nicht spannbarer Bereich S: 118 mm

empfohlene Spannlänge: 80 mm

Montageschrauben-Set: 269026 1

Technische Beschreibung

Steckverbinder für Kühlmittelanschluss	269208
System	QC
Hochdruck Verbindungsschlauch	269207
nicht spannbarer Bereich S	118 mm
empfohlene Spannlänge	80 mm
Montageschrauben-Set	269026 1

Gesamtlänge L	340 mm
Serie	Master Mute
Innendrehtiefe bis	15xD
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft