

Garant
**GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend, 15×D,
System / Schaft-Ø: QC/25**

Bestelldaten

Bestellnummer	264898 QC/25
GTIN	4062406773618
Artikelklasse	29E

Beschreibung
Ausführung:

Schaft hartmetallverstärkt.

Lieferumfang:

Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

Hinweis:

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!

$D_{min} = 1/2 \text{ Schaft-}\varnothing + H + \text{Mittenversatz } L_3 \text{ Schneidkopf.}$

Komfortable Bohrstangenorientierung mittels Rüstkopf Nr. 265001.

Innenkühlung: ja

System: QC

Gesamtlänge L: 430 mm

Mittenversatz H Grundkörper: 2,5 mm

nicht spannbarer Bereich S: 145 mm

empfohlene Spannlänge: 100 mm

Montageschrauben-Set: 269026 1

Technische Beschreibung

Montageschrauben-Set	269026 1
nicht spannbarer Bereich S	145 mm
System	QC
Mittenversatz H Grundkörper	2,5 mm
Steckverbinder für Kühlmittelanschluss	269208

empfohlene Spannlänge	100 mm
Hochdruck Verbindungsschlauch	269207
Gesamtlänge L	430 mm
Serie	Master Mute
Innendrehtiefe bis	15×D
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft