

Garant GRIDLINE

ESD-Schublade, 12×20G, Schubladen-Fronthöhe: 150mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	972035 150
GTIN	4062406769802
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen in stabiler Stahlkonstruktion, mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten. Schubladen mit Stanzungen zur Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Passend für:

Alle ESD-Gehäuse 16G.

Lackierung:

Schubladenkorpus und Front lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Fronthöhe	150 mm
Nutzbreite in G	12
Nutzhöhe	125 mm
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Nutztiefe in G	20
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Nutzbreite	300 mm
Nutztiefe	500 mm

mit Schubladen Einzelentriegelung	nein
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	12×20G
Produktart	Schublade