

Garant GRIDLINE

ESD-Schublade, 12×20G, Schubladen-Fronthöhe: 75mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	972035 75
GTIN	4062406769772
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen in stabiler Stahlkonstruktion, mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten. Schubladen mit Stanzungen zur Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Passend für:

Alle ESD-Gehäuse 16G.

Lackierung:

Schubladenkorpus und Front lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Nutzbreite in G	12
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Nutzhöhe	50 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Fronthöhe	75 mm
Nutztiefe in G	20
Nutzbreite	300 mm
Nutztiefe	500 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	nein

Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	12×20G
Produktart	Schublade