

Garant GRIDLINE

**ESD-Schublade, 12×20G, Schubladen-Fronthöhe: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	972035 200
GTIN	4062406773816
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen in stabiler Stahlkonstruktion, mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten. Schubladen mit Stanzungen zur Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

**Passend für:**

Alle ESD-Gehäuse 16G.

**Lackierung:**

Schubladenkorpus und Front lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

**Technische Beschreibung**

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Nutztiefe in G	20
Fronthöhe	200 mm
Nutzbreite in G	12
Nutzhöhe	175 mm
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Nutztiefe	500 mm
Nutzbreite	300 mm

mit Schubladen Einzelentriegelung	nein
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	12×20G
Produktart	Schublade