



AkkuSafe Box, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	981119 3
GTIN	4003866405831
Artikelklasse	96L

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger Spezialbehälter aus Aluminium für die **sichere Aufbewahrung** und den **Transport von Lithium-Ionen-Batterien**. Geeignet für den Transport von Prototypen, neuen / intakten (UN 38.3 getestet) sowie beschädigten oder defekten / kritisch defekten Batterien (Festlegung / Zulassung beachten. Bei Bedarf anfordern) gemäß **ADR SV 376** und Verpackungsvorschrift **P911**, sowie Batterien zur Entsorgung und Recycling. Brandtest nach P911 erfolgreich bestanden: maximale Außentemperatur unter 100 °C, kein Austritt von Flammen und Splintern im Fall einer Havarie. Polster- und Aufsaugmaterial nicht brennbar, nicht elektrisch leitfähig und staubfrei. Geschäumte Deckeldichtung. Stapelbar, mit Comfortverschlüssen. Maximale Bruttomasse Gefahrgutzulassung: 65 kg. **Zulassung** für kritisch defekte Li-Ionen-Batterien **bis 1348 Wh**. Innenraumnutzung flexibel. Hohe Durchschlagsicherheit, auch für Power Tool Akkus geeignet.

Norm:

UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.

Technische Beschreibung

Gewicht	11,5 kg
fahrbar	nein
Tiefe	400 mm
Inhaltsvolumen	42 l

Höhe	250 mm
Breite	600 mm
Fach Nutzbreite	390 mm
Nutztiefe	190 mm
Nutzhöhe	100 mm
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	65 kg
integrierte Rollen	nein
Anzahl Griffe	3
Produktart	Aluminiumkiste