

AEG

Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben Ø, FIXTEC-Spannmutter, Typ: BEWS18BLPX



Bestelldaten

Bestellnummer	077125 BEWS18BLPX
GTIN	4058546223649
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

Bürstenloser, leistungstarker 18 V Winkelschleifer mit kompakter Bauweise.

- **Schutzhauben-Schnellverstellung**
- **LED-Warnleuchte zum Schutz vor Überlastung**
- **Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen**

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät, im Karton.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus finden Sie unter Nr. 073846-073848. Akku Starter-Sets unter Nr. 073844.

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: AEG Typ AS 18 V

Herstellerbezeichnung: BEWS18-125BLPX

Akkuspannung: 18 V

maximale Drehzahl: 11000 min⁻¹

maximaler Scheiben-Ø: 125 mm

maximale Trenntiefe: 22 mm

Gewicht: 2,3 kg

Technische Beschreibung

maximale Trenntiefe	22 mm
Herstellerbezeichnung	BEWS18-125BLPX
Kickbackstop	nein
Sanftanlauf	nein
Akkuspannung	18 V
Totmannschaltung	ja
Wiederanlaufsperr	ja
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Gewicht	2,3 kg
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	AEG Typ AS 18 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
Überlastschutz	ja
maximale Drehzahl	11000 min ⁻¹
Produktart	Winkelschleifer