

AEG

Akku-Kombihammer, Typ: BBH18BL



Bestelldaten

Bestellnummer	075535 BBH18BL
GTIN	4058546226985
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

- **Bürstenloser 18V Akku-Kombihammer mit robustem Metallgetriebegehäuse und SDS-plus Werkzeugaufnahme**
- **VARIOLOCK – Winkel des Meißels verstellbar**
- **Sicherheitskupplung**
- **Schlagstopp zum Bohren von Holz und Metallen**
- **Drehstop für leichte Meißelarbeiten**
- **Handgriff mit Anti-Vibrations-System**

Lieferumfang:

Inklusive 2 × 18V / 5,0Ah Li-Ionen Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Verpackung: Transportkoffer

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: AEG Typ AS 18 V

Schaft: SDS Plus

Herstellerbezeichnung: BBH18BL

Anzahl enthaltener Akkus: 2

Akkuart: Lithium-Ion

Akkukapazität: 5 Ah

Akkuspannung: 18 V

maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl: 13 mm

Technische Beschreibung

Verpackung	Transportkoffer
Akkuspannung	18 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
Herstellerbezeichnung	BBH18BL
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximale Schlagzahl	4800 min ⁻¹
Gewicht	2,6 kg
Werkzeugaufnahme Form	SDS-Plus
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	AEG Typ AS 18 V
Schlagenergie	2,5 J
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	30 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	26 mm
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkukapazität	5 Ah
Schaft	SDS Plus
Produktart	Bohrhammer