

**Garant****ESD Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz Tragkraft max. 250 kg, ESD-Platte, Typ: 1250/S****Bestelldaten**

Bestellnummer	972017 1250/S
GTIN	4062406773595
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

ESD-Arbeitsplatz mit elektrischer Höhenverstellung. Nicht leitfähiges Grundgestell mit Hubeinheit, mit Querverstrebungen seitlich und hinten zur Stabilisierung. 50 mm starke volumenleitfähige ESD-Platte. Bedienpanel nicht ESD-leitfähig. Arbeitstisch mit Scherblechen, leitfähig, lichtgrau ähnlich RAL 7035, Reihenaufstellung möglich.

**Lackierung:**

Höhenverstellbare Füße in schwarz, Querverstrebungen in anthrazit RAL 7016

**pulverbeschichtet.****Empfehlung:**

Leichte Montagetätigkeiten im Sitzen und Stehen.

**Hinweis:**

Aufgrund der maximalen Tragkraft sollten nur fahrbare Gehäuse verwendet werden. Montage von Gehäusen unter der Arbeitsplatte vermeiden. Weitere Anbauteile reduzieren die Tragkraft entsprechend. Lieferung komplett montiert.

**Technische Beschreibung**

Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Gewicht	98 kg

Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	720 - 1200 mm
maximale Tragkraft	250 kg
Tiefe	750 mm
Hubgeschwindigkeit	38 mm/s
Arbeitsplatte Länge	1250 mm
Breite	1250 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	50 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Arbeitstisch