

Garant**ESD Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz Tragkraft max. 250 kg, ESD-Platte, Typ: 1500/S****Bestelldaten**

Bestellnummer	972017 1500/S
GTIN	4062406773915
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

ESD-Arbeitsplatz mit elektrischer Höhenverstellung. Nicht leitfähiges Grundgestell mit Hubeinheit, mit Querverstrebungen seitlich und hinten zur Stabilisierung. 50 mm starke volumenleitfähige ESD-Platte. Bedienpanel nicht ESD-leitfähig. Arbeitstisch mit Scherblechen, leitfähig, lichtgrau ähnlich RAL 7035, Reihenaufstellung möglich.

Lackierung:

Höhenverstellbare Füße in schwarz, Querverstrebungen in anthrazit RAL 7016

pulverbeschichtet.**Empfehlung:**

Leichte Montagetätigkeiten im Sitzen und Stehen.

Hinweis:

Aufgrund der maximalen Tragkraft sollten nur fahrbare Gehäuse verwendet werden. Montage von Gehäusen unter der Arbeitsplatte vermeiden. Weitere Anbauteile reduzieren die Tragkraft entsprechend. Lieferung komplett montiert.

Technische Beschreibung

Gewicht	105 kg
maximale Tragkraft	250 kg
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	720 - 1200 mm

Tiefe	750 mm
Breite	1500 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Hubgeschwindigkeit	38 mm/s
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	50 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Arbeitstisch