

Garant**ESD Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz Tragkraft max. 250 kg, ESD-Platte, Typ: 1500****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 972017 1500 |
| GTIN | 4062406773601 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beschreibung**Ausführung:**

ESD-Arbeitsplatz mit elektrischer Höhenverstellung. Nicht leitfähiges Grundgestell mit Hubeinheit, mit Querverstrebungen seitlich und hinten zur Stabilisierung. 50 mm starke volumenleitfähige ESD-Platte. Bedienpanel nicht ESD-leitfähig. Arbeitstisch ohne Scherbleche, keine Reihenaufstellung möglich.

Lackierung:

Höhenverstellbare Füße in schwarz, Querverstrebungen in anthrazit RAL 7016

pulverbeschichtet.**Empfehlung:**

Leichte Montagetätigkeiten im Sitzen und Stehen.

Hinweis:

Aufgrund der maximalen Tragkraft sollten nur fahrbare Gehäuse verwendet werden. Montage von Gehäusen unter der Arbeitsplatte vermeiden. Weitere Anbauteile reduzieren die Tragkraft entsprechend. Lieferung komplett montiert.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|---------|
| Arbeitsplatte Länge | 1500 mm |
| Hubgeschwindigkeit | 38 mm/s |
| Tiefe | 750 mm |

| | |
|--|---------------|
| Breite | 1500 mm |
| Arbeitsplatte Stärke | 50 mm |
| maximale Tragkraft | 250 kg |
| Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 250 kg |
| Gewicht | 101 kg |
| Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis | 610 - 1200 mm |
| Arbeitsplatte Tiefe | 750 mm |
| Ausführung Höhenverstellung | elektrisch |
| Plattenstärke | 50 mm |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD |
| Produktart | Arbeitstisch |