

Garant**Digitaler Messschieber HCT IP67 mit Bluetooth, Messbereich: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	412781 150
GTIN	4062406773922
Artikelklasse	41A

Beschreibung**Ausführung:**

Digitaler Messschieber IP 67 HCT mit **Bluetooth 5.0. Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe.** Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 10 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten. 2-Komponentengehäuse mit **griffsympatischer Haptoprene-Oberfläche.** Der Messschieber ist unempfindlich gegen Wasser, Kühlmittel, Öl und Staub. Die Messflächen sind feinstgeläpft. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Kostenlos verfügbar für Android und iOS. Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Ersatzteil:

Batteriehalter Nr. 412237 Gr. B.

Technische Beschreibung

Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Kalibrierung	A1
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Anzahl enthaltener Batterien	1

Norm	ISO 13385
Internationale Baugröße	CR2032
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560
IP-Schutzart	IP 67
Serie	HCT
Ablesung	0,0005 Zoll
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Batterietyp	Knopfzelle
Schnabellänge	40 mm
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	HCT Mobile App
Funkanwendung	HCT Windows App
Ablesung	0,01 mm
Tiefenmaß vorhanden	ja
Messabweichung E MPE	±0,02 mm
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkKS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Abdeckung für Messschieber Typ B	412237 B
Schraube für Tiefenmaßhalter	412236
Gleitfeder für Messschieber Typ SPRING	412240 SPRING