

**Garant****Digitaler Tiefenmessschieber HCT IP67 mit Bluetooth, Messbereich: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	418685 300
GTIN	4062406773984
Artikelklasse	41A

**Beschreibung****Ausführung:**

**Sehr große, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe.** Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 20 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten. 2-Komponentengehäuse mit **griffsympathischer Haptoprene-Oberfläche**. Die Messflächen sind feinstgeläppt. Messschiene vorne mit feinem, gehärtetem Messstift  $\varnothing$  1,5 mm, 5 mm lang. Mit Preset (Maßvoreinstellung). Digitaler Tiefenmessschieber IP67 HCT mit Bluetooth 5.0. **Sehr große, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe.** Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 10 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten. 2-Komponentengehäuse mit **griffsympathischer Haptoprene-Oberfläche**. Die Messflächen sind feinstgeläppt. Messschiene vorne mit feinem, gehärtetem Messstift  $\varnothing$  1,5 mm, 5 mm lang. Mit Preset (Maßvoreinstellung). Ausführung **mit Bluetooth**. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Kostenlos verfügbar für Android und iOS. Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

**Funktion:**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

**Sonderzubehör:**

Zusatzbrücke 320 mm lang Nr. 418689, Messeinsatz für Abstandsmessungen Nr. 418630.

**Technische Beschreibung**

IP-Schutzart	IP 67
Kalibrierung	A1
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Ablesung umschaltbar	0,01 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Serie	HCT
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	HCT Mobile App
Funkanwendung	HCT Windows App
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Brückenlänge	100 mm
Ablesung umschaltbar	0,0005 Zoll
Querschnitt Messschiene	16×3,5 mm
Batterietyp	Knopfzelle
Anzahl enthaltener Batterien	1
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Tiefenmessschieber

## Dienstleistungen

KalibrierungHaken-Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021220 300
DAkS-KalibrierungHaken-Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021230 300

---

**Zubehör**

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Abdeckung für Messschieber Typ B	412237 B
Schraube für Tiefenmaßhalter	412236