



Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser LINO, Typ: L6RS



Bestelldaten

Bestellnummer	468486 L6RS
GTIN	7640180530640
Artikelklasse	47C

Beschreibung

Ausführung:

Robustes, ergonomisches Kunststoffgehäuse, staub- und spritzwassergeschützt. Selbstnivellierender Multi-Linienlaser mit 3× 360° Laserlinien. Eine horizontale und zwei vertikale 360°-Laserlinien. Laserlinien dünn, scharf und deutlich sichtbar. Laserleistung in 3 Stufen einstellbar für bessere Sichtbarkeit oder längere Betriebszeit. Selbstnivellierung über weite Distanzen bei Schräglagen. Zeitersparnis durch einfaches Einrichten des Lotpunktes. Feststehender Lotpunkt dank integrierter Basis. Einfache und präzise Ausrichtung der Laserlinien um $\pm 10^\circ$. Speicherfunktion der persönlichen Einstellungen. Staub- und Spritzwassergeschützt. Das dreifache Stromversorgungskonzept ermöglicht ein unterbrechungsfreies Arbeiten. Wahlweise mit Li-Ion-Akku, AA-Batterien oder Netzteil betreibbar.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

3× Batterie Nr. 081561 LR6, Laserzieltafel, Tasche.

Technische Beschreibung

Höhe	110 mm
Gewicht	530 g
Stativgewinde	1/4 UNC Zoll
Anzahl enthaltener Batterien	3
Farbe des Lasers	rot
Reichweite mit Empfänger	70 m
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
Reichweite	25 m
IP-Schutzart	IP 54
Breite	60 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Fehlergrenze	$\pm 0,2$ mm/m
Nivellierbereich	± 4 Grad
Tiefe	100 mm
Serie	LINO
Durchmesser mit Empfänger	140 m
Betriebsdauer	25 h
Produktart	Kreuzlinienlaser

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
---	------------