

Garant**VHM-Entgrater spiralisiert 90°, unbeschichtet, Ø h6 DC: 10Mmm**

Bestelldaten

Bestellnummer	208154 10M
GTIN	4062406774820
Artikelklasse	11X

Beschreibung

Ausführung:

Entgrater mit **polierten Spanräumen** und **scharfen Schneiden** speziell für die Aluminium- und Kunststoffbearbeitung.

Toleranz: **Maß S = +/- 0,2 mm.**

Spitzenwinkel = +/- 5 Winkelminuten.

Hervorragende Oberflächengüten durch 35°-**Spiralwinkel**. Überlange Entgrater für hervorragende Entgratergebnisse bei besonders schwerzugänglichen Konturen. Werkzeuge ohne Spitze.

Verwendung:

Zum **Anfasen** und **Entgraten** von Werkstückkanten sowie für **Konturarbeiten** hervorragend geeignet.

Technische Beschreibung

kleiner Ø D ₃	5 mm
Fasenfräsen	45 Grad
Schneiden-Ø D _c	10 mm
großer Ø D ₂	10 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Maß S	3,5 mm
Schaft-Ø D _s	10 mm
Zähnezahl Z	4

Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Vorschub f_z in PMMA Acryl	0,07 mm
Vorschub f_z in Alu kurzspanend	0,07 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	h6
Spiralwinkel	35 Grad
Zustellrichtung	horizontal und schräg
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Innenkühlung	nein
Schafttoleranz	h6
Farbring	gelb
Produktart	Entgrater

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	480 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	440 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	400 m/min	N
PMMA Acryl	geeignet	210 m/min	N
PEEK	geeignet	150 m/min	N
PVDF GF20	geeignet	150 m/min	N
POM GF25	geeignet	150 m/min	N
PA 66 GF30	geeignet	150 m/min	N
PEEK GF30	geeignet	130 m/min	N
PTFE CF25	geeignet	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	geeignet	300 m/min	N

Cu	geeignet	160 m/min	N
CuZn	geeignet	200 m/min	N
nass maximal Dienstleistungen	geeignet		
Schaftschleifen Typ HB		129100 HB	