

STARCKE®**Papier-Klett-Schleifdreiecke (A) Lochung 6-fach, Körnung: 80****Bestelldaten**

Bestellnummer	557636 80
GTIN	4002748777752
Artikelklasse	56Z

Beschreibung**Ausführung:**

Schleifpapier Starcke 540 FK (F-Papier) mit **hoher Festigkeit und dichter Streuung**. Hohe Schleifleistung durch spezialbehandeltes Korund (A).

Verwendung:

Universell verwendbar zum Schleifen von Metall, NE-Metall, Lack, Farbe Holz und Kunststoff.

Passend für:

Passend für Bosch Multi-Cutter.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	grob
Körnung	80
Schleifmittel	Korund
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Breite	88 mm
Länge	93 mm
Produktart	Klett-Schleifpapier

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		