

**Garant****CaraFin Polierblumen-Set 5-teilig, Ø 20 mm, Körnung: D64µm****Bestelldaten**

Bestellnummer	553992 D64
GTIN	4062406776947
Artikelklasse	51G

**Beschreibung****Ausführung:**

CaraFin Polierblume aus **elastischem PU-Material** für maximale Anpassungsfähigkeit an komplexe Werkstückgeometrien. **Beidseitig** mit Diamant **beschichtet**.

**Verwendung:**

Ideal geeignet zur Verwendung in Kombination mit Schaft Nr. 553997 43 und Mikro-Schleifsystemen Nr. 078140 und 078150.

**Technische Beschreibung**

Farbe	rosa
Polierstufe	Politur
Serie	CaraFin
Schleifmittelkurzzeichen	D
empfohlene Drehzahl	6000 min <sup>-1</sup>
Produktnamensattribut	Ø 20 mm
Produktart	Polierscheibe

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		