



Rohrabschneider mit 1 Schneidrädchen für Stahlrohre, für Rohre bis: 1.1/4Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	815001 1.1/4
GTIN	4018754329700
Artikelklasse	83A

Beschreibung

Ausführung:

Körper aus hochwertigem Stahl, gesenkgeschmiedet; verschleißfeste Spindel mit Kunststoffgriff.

Schneidrädchen für Stahlrohre aus hochwertigem Stahl, exakt gehärtet für lange Standzeit.

Führungsrollen aus Spezialstahl; verchromt.

Verwendung:

Zum sauberen und rechtwinkligen Trennen von Rohren.

Beim Schneiden wird automatisch der Außengrät eingewalzt. Nach dem Schnitt kann sofort das Gewinde geschnitten werden.

Technische Beschreibung

Schneidrädchen Breite	14 mm
Herstellerbezeichnung	Rohrabschneider RAPID 14000+2
Schneidrädchen-Ø	25 mm
für Rohr-Außen-Ø	1/8 – 1.1/4 Zoll
Schneidrädchen Bohrung	7,6 mm
Anzahl Führungsrollen	2
Anzahl Schneidrädchen	1
Produktart	Rohrabschneider

Zubehör

Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 35 mm

814920 35