



Rohrabschneider mit 3 Schneidrädchen für Stahlrohre, für Rohre bis: 2Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	815101 2
GTIN	4018754329731
Artikelklasse	83A

Beschreibung

Ausführung:

Körper aus hochwertigem Stahl, gesenkgeschmiedet; verschleißfeste Spindel mit Kunststoffgriff.

Schneidrädchen für Stahlrohre aus hochwertigem Stahl, exakt gehärtet für lange Standzeit.

Führungsrollen aus Spezialstahl; verchromt.

Verwendung:

Zum sauberen und rechtwinkligen Trennen von Rohren.

Dieser Rohrabschneider ermöglicht das Arbeiten an bereits verlegten Rohren. Durch ratschenartiges Arbeiten genügt ein Bewegungsbereich von 120°.

Technische Beschreibung

Schneidrädchen Breite	19 mm
Herstellerbezeichnung	Rohrabschneider RAPID 14001+3
Schneidrädchen-Ø	25 mm
für Rohr-Außen-Ø	1/8 – 2 Zoll
Schneidrädchen Bohrung	9 mm
Anzahl Führungsrollen	0
Anzahl Schneidrädchen	3
Produktart	Rohrabschneider

Zubehör

Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 35 mm	814920 35
Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 54 mm	814920 54
Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 54E mm	814920 54E