



Manueller Prüfstand - vertikal, Typ: 2000



Bestelldaten

Bestellnummer	479029 2000
GTIN	2050002071599
Artikelklasse	47F

Beschreibung

Ausführung:

- **Robuster Prüfstand für digitales Hand-Kraftmessgerät.**
- **Präzise, linear geführte Mechanik, individuell positionierbar.**

Handradversion für langsamen Kraftaufbau hoher Prüfkraft.

Verwendung:

Für einfache, nicht geschwindigkeitsabhängige Material-, Werkstoff-, Bauteil und Komponententests in der Qualitätssicherung oder Produktion.

Lieferumfang:

Inklusive 4 Stück Befestigungsschrauben für Kraftmessgeräte und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Digitale Kraftmessgeräte Nr. 479025 – 479027 und Zubehör Nr. 479033 – 479039.

Technische Beschreibung

Vorschub (pro Umdrehung)	0,76 mm
Breite	203 mm
Höhe	799 mm

Serie	MTH-550
Länge	279 mm
maximaler Anwendungsbereich	2000 N
Gewicht	10 kg
Ein-/Aus-Schalter	nein
Vorschub (maximaler Hub)	100 mm
Antrieb	Handrad
Produktart	Prüfstand