



Hand-Kraftmessgerät DFC, Messbereich: 250N



Bestelldaten

Bestellnummer	479027 250
GTIN	2050002071537
Artikelklasse	47F

Beschreibung

Ausführung:

Universelles Kraftmessgerät mit Farbdisplay zur präzisen Messung der Zug- und Druckkraft. Robustes Druckgussgehäuse.

- **Anzeige aktueller Kraft- und Spitzenwert.**
- **Programmierbare Funktionstasten.**
- **Toleranzgrenzenüberwachung mit optischer und akustischer Anzeige.**
- **Messwertspeicher.**
- **Statistische Auswertung gespeicherter Werte.**
- **Schnittstelle für Datenexport.**
- **Anzeige umschaltbar: N, gf, kgf, lbf, ozf.**
- **Übertragung von Messwerten über Bluetooth möglich.**
- **Kraftmittelwert über Zeit.**

Lieferumfang:

Transportkoffer, Ladestecker mit USB-Verbindungskabel, Zubehör (Druckplatte, Haken, Spitze, Finne, V-Nut, Verlängerung).

Sonderzubehör:

Manuelle Prüfstände Nr. 479029.

Technische Beschreibung

Länge	191 mm
Auflösung	0,025 N
Höhe	42 mm
Genauigkeit	0,1
Energieversorgung	Akkubetrieben
Breite	84 mm
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Messwertspeicher	99
Messbereich	0 - 250 N
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Produktart	Kraftmessgerät