

BENNING**Steckdosentester, Typ: SDT1****Bestelldaten**

Bestellnummer	473275 SDT1
GTIN	4014651200531
Artikelklasse	47A

Beschreibung**Ausführung:**

Schnelle und einfache Prüfung von Schutzkontaktsteckdosen auf korrekten Anschluss. Verdrahtungsfehler, wie fehlender PE-, N- und L-Leiter sowie die Vertauschung von L- und PE-Leiter werden eindeutig über 3 LEDs angezeigt. Leicht verständliche Status-Tabelle informiert über den korrekten Anschluss (OK, grün) und die Art des vorliegenden Fehlers (rot) der Schutzkontaktsteckdose.

- **Aktiver PE-Test mit Berührungselektrode und LC-Display warnt vor dem Anlegen einer gefährlichen Berührungsspannung (>50 V) am Schutzleiteranschluss (PE).**
- **Prüftaste zur Auslösung von 30 mA FI/RCD-Schutzschalter.**
- **Eindeutige Anzeige über LEDs und LC-Display.**

Verwendung:

Steckdosentest, Prüfung 30 mA FI/RCD-Schutzschalter.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	SDT 1
Energieversorgung	Netzbetrieben
Gewicht	70 g

Stecker-Ausführung	SCHUKO®-Steckdose
Steckertyp	F
Breite	72 mm
Länge	78 mm
Tiefe	80 mm
Produktart	Durchgangs- und Leitungsprüfer