


simturn AX Ausdreheinsatz rechts CBN, L₂ = 6,1 mm, Ø D_{min}: 1 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	270577 1
GTIN	2050002065864
Artikelklasse	24V

Beschreibung
Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

Technische Beschreibung

Radius R	0,1 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	0,05 mm
Ø D	4 mm
Innenkühlung	nein
für Bohrungen ab Ø D _{min}	1 mm
f	0,45 mm
Herstellerbezeichnung	A53KCBN8
Nutzlänge	6,1 mm
Produktnamensattribut	L ₂ = 6,1 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H

kontinuierlich	geeignet
trocken	geeignet