


simturn AX Ausdreheinsatz rechts CBN, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin: 1,4mm

Bestelldaten

Bestellnummer	270577 1,4
GTIN	2050002065871
Artikelklasse	24V

Beschreibung
Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

Technische Beschreibung

f	0,6 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,07 mm
Ø D	4 mm
für Bohrungen ab Ø D_{\min}	1,4 mm
Radius R	0,1 mm
Innenkühlung	nein
Herstellerbezeichnung	A53ZCBN8
Nutzlänge	6,1 mm
Produktnamensattribut	L ₂ = 6,1 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H

kontinuierlich	geeignet
trocken	geeignet