

**simturn AX Ausdreheinsatz rechts CBN, L2 = 30,5 mm, Ø Dmin: 6,2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	270587 6,2
GTIN	2050002066069
Artikelklasse	24V

Beschreibung**Ausführung:**

Schneidstoff: CBN8

Technische Beschreibung

Radius R	0,2 mm
Ø D	6 mm
für Bohrungen ab Ø D _{min}	6,2 mm
f	2,95 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	0,31 mm
Innenkühlung	nein
Herstellerbezeichnung	AEJ9CBN8
Nutzlänge	30,5 mm
Produktnamensattribut	L ₂ = 30,5 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H

kontinuierlich	geeignet
trocken	geeignet